



Amortisseur YSR-8-8-D

N° de pièce: 189980

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	8
Course	8 mm
Amortissement	réglable Caractéristique dure
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,4 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	8 mm
Force d'impact max.	400 N
Energie max. absorbée par course	4 J
Energie max. absorbée par heure	24.000 J
Energie résiduelle max.	0,01 J
Force de rappel	3 N
Poids du produit	60 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Laiton nickelé
Information matière tige de piston	Acier fortement allié