

silencieux UOS-1-LF

N° de pièce: 1901207

FESTO

Pour l'utilisation conjuguée a la soupape de mise sous pression/d'échappement MS6-SV (vanne de sécurité).



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | sans joint |
| Position de montage | indifférent |
| Conception | Silencieux ouvert |
| Pression de service MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Niveau de pression sonore | 75 dB(A) |
| Température ambiante | -10 ... 50 °C |
| Mode de fixation | fileté |
| Poids du produit | 157,9 g |
| Raccord pneumatique | G1 |
| Matériau insert silencieux | PE |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |