


clapet anti-retour HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U

N° de pièce: 190857

FESTO

Passage du raccord instantané QS au filetage.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	QS-5/32
Raccord pneumatique 2	10-32 UNF-2A
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	145 l/min
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	Laiton
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pression différentielle min., à l'ouverture	0,1 bar
Pression différentielle min., à la fermeture	0,2 bar
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	7,2 g
Note sur la matière	Conforme RoHS