

Robinet à boisseau sphérique QH-QS-1/8-1/8-NPT-U

N° de pièce: 190886
Produit de fin de série


FESTO

avec raccords QS.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Mode d'actionnement | manuel |
| Mode de fixation | vissable |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Pression de service | -1 ... 10 bar |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Poids du produit | 15,3 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |