

manodétendeur différentiel LRL-1/8-NPT-QS-1/4-U


N° de pièce: 190893

Produit de fin de série

FESTO

sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de détendeur | Pression différentielle constante |
| Raccord pneumatique 1 | 1/8 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | QS-1/4 |
| Mode de fixation | vissable |
| Pression d'alimentation 1 MPa | 0 ... 0,9 MPa |
| Pression d'entrée 1 | 0 ... 9 bar |
| Pression d'alimentation 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Matériau corps | renforcé PBT |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Position de montage | indifférent |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 22 g |
| Matériau tourillon vissé | Laiton |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |