

manodétendeur différentiel LRL-1/8-NPT-QS-5/32-U



N° de pièce: 190904

Produit de fin de série

FESTO

sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression différentielle constante
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	QS-5/32
Mode de fixation	vissable
Pression d'alimentation 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Pression d'entrée 1	0 ... 9 bar
Pression d'alimentation 1 psi	0 ... 130,5 psi
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Position de montage	indifférent
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	19 g
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS