


ventouse ESV-60-EN

N° de pièce: 191039

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Rayon de pièce R min. | 120 mm |
| Diamètre de ventouse | 60 mm |
| Volume de ventouse | 14,445 cm ³ |
| Position du raccord | en haut |
| Position de montage | indifférent |
| Forme de la ventouse | Cylindrique, extra profond |
| Pression de service MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pression de service nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -10 ... 70 °C |
| Force de maintien à la pression de service | 162,5 N |
| Poids du produit | 21 g |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | NBR |