

# ventouse ESV-30-BS

N° de pièce: 191059

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse	8 mm
Rayon de pièce R min.	80 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Volume de ventouse	4,07 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 ... 180 °C
Force de maintien à la pression de service	26,2 N
Poids du produit	3,6 g
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	VMQ (silicone)