


filtre pour vide ESF-4B

N° de pièce: 191204

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Finesse du filtre	10 µm
Pression de service	-0,95 ... 4 bar
Débit en cas de dépression = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	270 l/min
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	19 g
Mode de fixation	fileté Via raccord de vide
Raccord pneumatique	M6
Raccord de vide	M6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	PVF
Matériau corps	Aluminium Laiton nickelé