


compensateur angulaire ESWA-3

N° de pièce: 191205

FESTO

avec rotule, angle d'oscillation 15°



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensation angulaire +/-	15 deg
Position de montage	indifférent
Conception	Articulation à rotule
Correspondance des porte-ventouse	Taille 3
Pression de service	-0,95 ... 4 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	9 g
Mode de fixation	fileté
Fixation de ventouse	M4
Raccord pneumatique	M4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium Laiton nickelé