

joint lumineux MF-LD-12-24DC

N° de pièce: 19143

FESTO

pour bobines MSFG, MSFW.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Poids du produit	1,6 g
Connexion électrique	Brochage type B selon EN 175301-803 forme parallélépipédique MSF
Plage de tension de service CC	12 ... 24 V
Connexion du conducteur de protection	disponible
Puissance nominale joint lumineux	0,05 W
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	TPE-U(PU)
Couleur	transparent