


# unité de guidage FEN-12/16- -GF

N° de pièce: 19168

FESTO

avec guidage à palier lisse, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision du guidage.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12/16
Course	1 ... 200 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Guidage à palier lisse
Conception	Guidage
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force de déplacement	15 N
Masse supplémentaire par 10 mm de course	12 g
Poids de base à 0 mm de course	490 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	12 g
Centre de gravité de la masse déplacée pour 0 mm de course	40 mm
Centre de gravité additionnel de la masse déplacée pour 10 mm de course	4,9 mm
Mode de fixation	tarauté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de guidage	Acier fortement allié
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau plaque étrier	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé