



accumulateur CRVZS-5

N° de pièce: 192159

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	5 l
Position de montage	Purgeur de condensats vers le bas
Conforme à la norme	AD 2000-Fiche technique
Pression de service MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Agrément	TÜV
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	Réglementation britannique pour les appareils sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Azote
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 ... 100 °C
Température ambiante	-10 ... 100 °C
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	130 Nm
Couple de serrage max. du purgeur de condensats	27 Nm
Poids du produit	3.581 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de purge de condensat	G3/8
Raccord pneumatique	G1
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau accumulateur pneumatique	Acier fortement allié inoxydable