

collier de serrage MKRS-10-B

N° de pièce: 192287

FESTO

pour la fixation de gaines de protection avec couvercle attaché.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	9 g
Mode de fixation	Fixation de profilé enfichable à trou débouchant au choix :
Note sur la matière	Conforme RoHS