

unité de conditionnement FRC-1-D-5M-DI-MAXI

FESTO

N° de pièce: 192418


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 5µm, avec cuve métallique de protection.

Avec purgeur manuel de condensats. Avec manomètre. Avec manodétenteur à commande directe

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	43 cm ³
Finesse du filtre	5 µm
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1 ... 16 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Hystérésis de pression max.	0,4 bar
Débit nominal normal	3.800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	2.670 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	G1
Raccord pneumatique 2	G1
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau cuve	PC