

lubricateur LOE-D-MAXI



N° de pièce: 192577

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB, avec cuve de protection métallique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Conception | Lubricateur proportionnel standard |
| Quantité max. de remplissage d'huile | 190 cm ³ |
| Protection de cuve | Cage de protection métallique |
| Pression de service | 0 ... 16 bar |
| Débit minimal pour fonction de lubrification | 10 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 1.100 g |
| Mode de fixation | avec accessoires |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau cuve | PC |