

connecteur femelle MSSD-C-S-M16

N° de pièce: 192748

FESTO

avec connexion autodénudante



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fréquence de connexion	10
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	38 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle Brochage type A, selon EN 175301-803
Diamètre de câble	5,5 ... 8 mm
Section nominale de conducteur	0,5 ... 1 mm ²
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir