

Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-1/4



N° de pièce: 192754

FESTO

Débit réglable dans un sens.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limitation de débit unidirectionnelle |
| Raccord pneumatique 1 | QS-1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | QS-1/4 |
| Elément de réglage | Vis moletée |
| Mode de fixation | au choix : à trou débouchant Pose de conduites |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 113 l/min |
| Débit nominal normal dans le sens anti-retour | 58 l/min |
| Pression de service | 1 ... 9 bar |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Information matière corps | renforcé PBT |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié |
| Position de montage | indifférent |
| Température du fluide | 0 ... 60 °C |
| Poids du produit | 28,5 g |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matériau vis de réglage | Laiton nickelé |