

Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-3/8



N° de pièce: 192755

FESTO

Débit réglable dans un sens.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-3/8
Raccord pneumatique 2	QS-3/8
Elément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant Pose de conduites
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	438 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	272 l/min
Pression de service	1 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température du fluide	0 ... 60 °C
Poids du produit	68,5 g
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Laiton nickelé