


axe de guidage FDG-63- -

N° de pièce: 192855
Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Taille | 63 |
| Course | 1 ... 4.500 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Guidage | Patin à billes |
| Conception | Axe de guidage sans actionneur |
| Vitesse max. | 3 m/s |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Matériau élément de guidage | Acier |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium anodisé |