

limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/2-QS-12-D

N° de pièce: 193152

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-12
Raccord pneumatique 2	G1/2
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	1.580 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	925 ... 1605 l/min
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,2 ... 10 bar
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2.220 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1910 ... 2500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	15 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	106 g
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression chromé