


Vérin normalisé DNA-2"- -

N° de pièce: 193384

FESTO

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Selon la configuration, les illustrations, les données techniques sur la
fiche technique et les accessoires adéquats peuvent ne pas convenir au
produit sélectionné.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Course	0,5 ... 80 "
Diamètre de piston	2"
Selon la norme	ANSI/NFPA
Pression de service	0,6 ... 12 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	≥ -20 °C
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière tige de piston	Acier fortement allié