


câble de liaison KMYZ-2-24-10-LED

N° de pièce: 193443

FESTO

pour venturis VAD-MYB, VADM, VADMI.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Position de montage	indifférent
Poids du produit	170 g
Connexion électrique	2 pôles / 2 fils Connecteur femelle coudé / câble Modele carré/Extrémité ouverte
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	Standard
Diamètre de câble	3,4 mm
Structure du câble	2x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze