


câble de liaison KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B

N° de pièce: 193693

FESTO

pour distributeurs à commutation rapide



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Position de montage | indifférent |
| Affichage de la position de commutation | LED |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -10 ... 50 °C |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Poids du produit | 50 g |
| Connexion électrique | Connecteur femelle coudé / câble Modele carré/Extrémité ouverte 2 pôles / 2 fils |
| Structure du câble | 2x0,25 |
| Diamètre de câble | 3,4 mm |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Connexion du conducteur de protection | non disponible |
| Mode de fixation | sur électrodistributeur avec vis centrale M2 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PA |
| Information matière gaine de câble | TPE-U(PUR) |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Bronze |