

Vérin à soufflet


EBS-100-105

N° de pièce: 193795

FESTO

sans entretien, pas d'effet de broutage, pour emplacements étroits.
Les courses de rappel ne doivent s'effectuer que sous une pression minimale de 0,9 bar pour assurer l'enroulement fiable du soufflet (risque d'endommagement de la membrane)

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Diamètre de montage requis	115 mm
Course	105 mm
Hauteur max. sorti	200 mm
Angle de basculement max.	15 deg
Désaxage max.	10 mm
Hauteur de montage min.	95 mm
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	0,9 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé Air comprimé lubrifié
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Force de rappel	450 N
Poids du produit	500 g
Mode de fixation	tarudé
Raccord pneumatique	G3/8
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière soufflet	CR