


# limiteur de débit GRO-QS-3

N° de pièce: 193971

FESTO

sans fonction anti-retour



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	QS-3
Raccord pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant avec accessoires au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	85 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	120 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PA
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	12 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	renforcé PA
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié