

portique bidimensionnel EXCH-60-

N° de pièce: 1939785

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	60
Position de montage	vertical Horizontal
Conception	Portique bidimensionnel
Pression de service	≤ 8 bar
Accélération max. horizontale	50 m/s ²
Accélération max. verticale	30 m/s ²
Vitesse max. horizontale	5 m/s
Vitesse max. verticale	3 m/s
Répétitivité	±0,1 mm
Facteur de marche	100 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Niveau de pression sonore	81 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 ... 50 °C
Charge nominale sous dynamique max.	6 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec kit d'ajustage avec écrous pour rainure
Note sur la matière	Conforme RoHS