


tube plastique

PQ-PA-28X2,5X3000

N° de pièce: 194594

FESTO

convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides.
Longueur 3m.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	28 mm
Diamètre intérieur	23 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-25 ... 75 °C
Température ambiante	-25 ... 75 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,204 kg/m
Couleur	noir
Matériau tuyau	PA