


Unité de conditionnement FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

N° de pièce: 194982

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur,
Série s, avec tête de réglage verrouillable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de condensat	43 cm ³
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Pression d'entrée 1	1 ... 16 bar
Hystérésis de pression max.	0,4 bar
Débit nominal normal	5.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	2.600 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Information matière corps	Zinc moulé sous pression
Information matière cuve	PC