

unité de conditionnement FRCS-1-D-DI-MAXI

N° de pièce: 194984

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

Combinaison filtre/régulateur/lubrificateur,
Série D, avec tête de réglage verrouillable.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à serrure intégrée |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Purgeur de condensat | manuel tournant |
| Conception | Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard |
| Quantité max. de condensat | 43 cm ³ |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Protection de cuve | Cage de protection métallique |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Pression de service | 1 ... 16 bar |
| Plage de réglage de pression | 0,5 ... 12 bar |
| Hystérésis de pression max. | 0,4 bar |
| Débit nominal normal | 4.000 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 2.600 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites |
| Raccord pneumatique 1 | G1 |
| Raccord pneumatique 2 | G1 |
| Matériau corps | Zinc moulé sous pression |
| Matériau cuve | PC |