


Unité de conditionnement FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI

N° de pièce: 194989

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur,
Série s, avec tête de réglage verrouillable.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à serrure intégrée |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Purgeur de condensat | manuel tournant |
| Conception | Filtre-détendeur sans manomètre Lubrificateur proportionnel standard |
| Quantité max. de condensat | 43 cm ³ |
| Protection de cuve | Cage de protection métallique |
| Affichage de pression | préparé pour G1/4" |
| Plage de réglage de pression | 0,5 ... 7 bar |
| Pression d'entrée 1 | 1 ... 16 bar |
| Hystérésis de pression max. | 0,4 bar |
| Débit nominal normal | 5.200 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 2.600 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites |
| Raccord pneumatique 1 | G1 |
| Raccord pneumatique 2 | G1 |
| Information matière corps | Zinc moulé sous pression |
| Information matière cuve | PC |