



Combinaison d'unités de conditionnement LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KD-A

N° de pièce: 195183

FESTO

avec tête de détendeur verrouillable et manomètre, pour pression nominale de 12 bar, pour air non lubrifié.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à serrure intégrée |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Purgeur de condensat | automatique |
| Conception | Distributeur de mise en circuit Filtre-détendeur avec manomètre Distributeur de mise en pression progressive |
| Quantité max. de condensat | 43 cm ³ |
| Protection de cuve | Cage de protection métallique |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Plage de réglage de pression | 2,5 ... 12 bar |
| Pression d'entrée 1 | 3 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 3.000 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 3.540 g |
| Mode de fixation | au choix : Pose de conduites avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/2 |
| Information matière corps | Zinc moulé sous pression |
| Information matière cuve | PC |