

raccord cannelé CN-M5-PK-2

N° de pièce: 19521

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PR.
avec joint



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Acier