


raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-2

N° de pièce: 19528

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,5 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium
Matériau écrou	Acier zingué