



Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-F-1/4-QS-6-D

N° de pièce: 195600
Produit de fin de série

FESTO

forte protection contre la corrosion.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	430 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	384 ... 478 l/min
Température ambiante	0 ... 150 °C
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,2 ... 10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	600 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	570 ... 680 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température de stockage	-10 ... 150 °C
Température du fluide	0 ... 150 °C
Couple de serrage nominal	5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	37 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière joints	FPM
Information matériaux vis creuse	Alliage d'aluminium
Information matériau bague de désaccouplement	Laiton chromé et nickelé
Information matériau vis de réglage	Acier fortement allié inoxydable
Information matériau raccord orientable	Laiton chromé et nickelé