



Capteur de pression SDE-10-5V/20MA

N° de pièce: 19563

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Résistance aux courts-circuits	oui
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Capteur de pression piézorésistif
Sortie analogique	4 - 20 mA 1 - 5 V
Plage de tension de service CC	12 ... 30 V
Fluide de service	Air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm
Label CE	selon la directive européenne CEM
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 ... 85 °C
Poids du produit	120 g
Plage de mesure de pression	0 ... 10 bar
Précision pleine échelle	1 %
Connexion électrique	Connecteur mâle M12x1 à 4 pôles
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique	G1/4
Information matière corps	Aluminium anodisé