


Couplage pneumatique CPX-GP-CPA-10

N° de pièce: 195710
Produit de fin de série

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Coupleur de terminaux de distributeurs	Type 12, CPA10
Diagnostic	- Rupture de fil par bobine - Court-circuit distributeurs - Tension basse distributeurs
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	24 avec distributeurs monostables
Affichage a LED	- 1 diagnostic général - Etat du canal sur distributeurs
Paramétrage	Surveillance rupture de fil/canal Surveillance court-circuit Surveillance tension sous charge Mode repos par canal Forces par canal Fail-safe par canal
Protection par fusibles (court-circuit)	Fusible électronique interne par sortie de distributeur
Plage de tension de service CC	20,4 ... 26,4 V
Consommation interne a la tension de service	Typiquement 15 mA (alimentation pour électronique) Typiquement 30 mA (tension d'alimentation pour distributeur)
Alimentation en courant max. par canal	0,2 A
Courant résiduel max. par module	4 A
Tension de service nominale CC	24 V
Séparation de potentiel canal - bus interne	Oui, en cas d'alimentation auxiliaire
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	150 g
Pilotage électrique	Bus de terrain
Information matière corps	renforcé PA