

Limiteur de débit unidirectionnel GRXA-1/8-QS-3-D

N° de pièce: 195809

FESTO

pour la réduction du débit d'échappement, avec raccord instantané QS.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement |
| Raccord pneumatique 1 | QS-3 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
| Élément de réglage | Vis à tête fendue |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 130 l/min |
| Débit nominal normal dans le sens anti-retour | 100 ... 130 l/min |
| Pression de service | 0,2 ... 10 bar |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm |
| Position de montage | indifférent |
| Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar | 180 l/min |
| Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar | 200 ... 220 l/min |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 5 Nm |
| Poids du produit | 26 g |
| Information matière embouts filetés | Alliage d'aluminium |
| Information matière joints | NBR |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matériau vis de réglage | Laiton |
| Information matériau raccord orientable | Zinc moulé sous pression chromé |