

bloc de montage en batterie MHA1-P6-2-M3

N° de pièce: 197209

FESTO

pour distributeurs d'embase MHA1-...-HC/TC



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 2	M3
Matériau embase	Alliage d'aluminium