


bloc de raccordement MHP1-PR8-3-PI-PCB

N° de pièce: 197245

FESTO

pour le montage sur circuit imprimé de distributeurs à raccord de travail intégré MHP1-...-PI



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	8
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 40 °C
Mode de fixation distributeur	tarudé
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Matériau embase	Alliage d'aluminium