


bloc de raccordement MHP2-PR10-3

N° de pièce: 197446

FESTO

pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP2-...-HC/TC



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1/33	M7
Raccord pneumatique 3/11	M7
Matériau embase	Alliage d'aluminium