

# tuyau plastique spiralé PUN-4X0,75-S-0,5-SW

N° de pièce: 197602

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	0,5 m
Diamètre extérieur	4 mm
Longueur des spires jointives	0,184 m
Diamètre intérieur	2,6 mm
Diamètre de bobine	25 mm
Nombre de spires	20
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit	13 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 4 mm pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau tuyau	TPE-U(PU)