

tuyau plastique spiralé PUN-4X0,75-S-1-SW

N° de pièce: 197603

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de travail | 1 m |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Longueur des spires jointives | 0,284 m |
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
| Diamètre de bobine | 25 mm |
| Nombre de spires | 45 |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Agrément | TÜV |
| Certificat entité exposante | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Poids du produit | 27 g |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 4 mm pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |