

tuyau plastique spiralé PUN-6X1-S-6-SW

N° de pièce: 197607

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	6 m
Diamètre extérieur	6 mm
Longueur des spires jointives	1,214 m
Diamètre intérieur	4 mm
Diamètre de bobine	46 mm
Nombre de spires	168
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit	350 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau tuyau	TPE-U(PU)