


Terminal de distributeurs CDVI5.0

N° de pièce: 197648

FESTO

Terminal de distributeurs CDVI, Clean Design.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé 3/2 monostable, ouvert/fermé 3/2 monostable, ouvert 2/2 monostable, ouvert 2/2 monostable, fermé 5/3, fermé 5/3 à l'échappement 5/3, sous pression 5/2 bistable 2x3/2 monostable, fermé 2x3/2 monostable, ouvert 5/2, monostable
Taille de distributeur	24 mm
Débit nominal standard max.	650 l/min à 24 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	C-Tick
Selon la norme	ISO 14159 EN 1672-2
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Degré de protection	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Pilotage électrique	Multipôle Bus de terrain
Affichage de la position de commutation	LED
Note sur la matière	Conforme RoHS
Mode d'actionnement	électrique
Système E/S électrique	oui
Type de terminal	15
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Structure du terminal de distributeurs	modulaire