


Checkbox CHB

N° de pièce: 197890

FESTO



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre de pièce max.	80 mm
Fonction de comptage	oui
Degré de protection	IP54
Connecteur pour encodeur	selon spécification RS 485
Longueur de pièce max.	En fonction de la vitesse de la bande et de la résolution requise
Diamètre de pièce min.	0,5 mm
Longueur de pièce min.	3 mm
Sorties	Commande convoyeur Commande de bande/Prêt à fonctionner Message d'état "Avertissement" Sortie d'erreur Distributeur de soufflage - caméra Mode 0 Mode 1 Pièce 1 bonne et bien orientée Pièce 2 bonne et bien orientée Pièce 3 bonne et bien orientée Pièce 4 bonne et bien orientée Pièce 5 bonne et bien orientée Pièce 6 bonne et bien orientée Pièce bonne mais mal orientée Pièce mauvaise PLC_Power Valeur de compteur atteinte
Entrées	Capteur d'accumulation 3 Capteur d'accumulation 2 Capteur d'accumulation 4 Capteur d'accumulation 5 Démarrage externe Counter Reset Erreur externe Capteur d'accumulation 6 Capteur externe Type Select 0 Capteur d'accumulation 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Nombre max. d'orientations différentes par mémoire de type	8
Nombre max. de mémoires de type	48
Présélection de quantité	Software CheckOpti

Caractéristique	Valeur
Fonction de commande	trier détecter compter
Plage de comptage	1 - 10 Mio.
Pression de service nominale	6 bar
Protection interne	1 A temporisé
Plage de tension de service CA	85 ... 264 V
Limitation électronique des sorties	700 mA
Courant résiduel max. à la connexion API	1 A
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conditions ambiantes	sec Protection contre l'exposition à une lumière externe extrême Air ambiant propre si possible
Température ambiante	10 ... 50 °C
Interface de diagnostic	à 4 pôles M12x1 Connecteur femelle 115 Kbaud Interface RS232