


Ventouse avec raccord VASE-15-G1/8-SIA

N° de pièce: 197999

FESTO

facilement échangeable,
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre de ventouse | 15 mm |
| Fluide de service | Air ambiant |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -30 ... 150 °C |
| Filetage de fixation | G1/8 |
| Dureté Shore | 60 |
| Note sur la matière | Les substances "contenant du silicone" contiennent |
| Information matière ventouse | VMQ (silicone) |