

câble de commande



NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

N° de pièce: 2052918

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conforme à la norme | DIN 47100 |
| Désignation du câble | sans porte-étiquette |
| Connexion électrique 1, fonction | Côté appareils de terrain |
| Connexion électrique 1, modèle | en angle |
| Connexion électrique 1, type de connexion | Connecteur mâle |
| Connexion électrique 1, départ de câble | Droit |
| Raccordement électrique 1, technologie de connexion | Sub-D |
| Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils | 15 |
| Connexion électrique 1, pôles/fils connectés | 15 |
| Connexion électrique 1, type de fixation | 2x vis 4-40 UNC-2A |
| Connexion électrique 2, fonction | Côté commande |
| Connexion électrique 2, type de connexion | Câble |
| Raccordement électrique 2, technologie de connexion | Extrémité ouverte |
| Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils | 15 |
| Connexion électrique 2, pôles/fils connectés | 15 |
| Plage de tension de service CC | 0 ... 30 V |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Longueur de câble | 5 m |
| Caractéristique du câble | compatible chaînes porte-câbles |
| Rayon de courbure, câblage fixe | ≥ 33 mm |
| Diamètre de câble | 6,6 mm |
| Structure du câble | 18x0,14 |
| Section nominale de conducteur | 0,14 mm ² |
| Extrémités de conducteur | Cosse |
| Degré de protection | IP50 |
| Note concernant le degré de protection | monté |
| Température ambiante | -30 ... 80 °C |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -30 ... 80 °C |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Matériau gaine du câble | TPE-U(PUR) |
| Couleur de la gaine de câble | gris |