


# écrou-raccord MCK-PK-13

N° de pièce: 206504

FESTO

Version métal.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Taraudage M22x1
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 145 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé diamètre interne 13 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS