


bloc de distribution

FR-8-1/4

N° de pièce: 2078

FESTO

pour la répartition de l'air comprimé.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11,5 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	14 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	230 g
Nombre de sorties	8
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Tarudage G1/2
Raccord pneumatique 2	Tarudage G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression